

952P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná med'
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	Poniklovaná med'
Materiál krúžku	Poniklovaná med'/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná med'

952P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom



Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L1	i	L2	L3	d3	D1	D4	S
952P-4-M5	4	M 5	14	4	17	5,5	2	8	9	8
952P-4-1/8	4	G 1/8"	20	6,5	22	8	5	14,5	15	14
952P-6-M5	6	M 5	14	4	18	5,5	2	10	9	8
952P-6-1/8	6	G 1/8"	20	6,5	22,5	8	5	14,5	15	14
952P-6-1/4	6	G 1/4"	20,5	8,5	24,5	8	7	14,5	19	17
952P-8-1/8	8	G 1/8"	20	6,5	23	8	5	14,5	15	14
952P-8-1/4	8	G 1/4"	20,5	8,5	25	8	7	14,5	19	17
952P-8-3/8	8	G 3/8"	26	8,5	28,5	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/4	10	G 1/4"	24,5	8	27,5	10	7	17	19	17
952P-10-3/8	10	G 3/8"	26	8,5	29	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/2	10	G 1/2"	27	8,5	29	11	12	21	27	27
952P-12-3/8	12	G 3/8"	27	7,5	31	11	9,5	21	22,5	19
952P-12-1/2	12	G 1/2"	27	8,5	33	11	12	21	27	27
952P-14-1/2	14	G 1/2"	31	9,5	34	13	12	25	27	27
952P-16-1/2	16	G 1/2"	31	9,5	34	13	12	25	27	27